

Adapter VAVE-C8-1R1

Numer produktu: 573194

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	3.5 g
Przyłącze elektryczne	4-pin / 2-pin M8 / - Wtyczka / gniazdo wtykowe
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Brąz