


# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14G-G14-12-GR

Numer produktu: 573496

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 16 mm                                   |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 12                                      |
| Certyfikacja                               | c UL us - Recognized (OL)               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura przechowywania                 | -20 °C...60 °C                          |
| Waga produktu                              | 1767 g                                  |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14          | M5                                      |
| Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84      | M5                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G1/4                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |