


# Moduł zasilania VMPAL-SP-QS8

Numer produktu: 573645

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	23.2 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowana funkcja	z modułem płyty elektrycznej
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	50 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał modułu dodatkowego zasilania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej Wzmocniony poliamid