

# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18W-G38-14

Numer produktu: 574477

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                       | Wartość                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                            | 19 mm                                   |
| Maks. liczba pozycji zaworowych             | 16                                      |
| Ciśnienie robocze                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Certyfikacja                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo  | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H | 1.5 Nm                                  |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu   | 1.18 Nm                                 |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny     | 3 Nm                                    |
| Waga produktu                               | 2051 g                                  |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14           | M5                                      |
| Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84       | M5                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 1                    | G3/8                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2                    | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                    | G3/8                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 4                    | G1/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                    | G3/8                                    |
| Informacja o materiałach                    | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |