

Płyta zaśleпка VABB-L1-18

Numer produktu: 574482

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	19 mm
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	1.18 Nm
Waga produktu	50 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zaśleпки	Stop aluminium do przeróbki plastycznej