


# Portal liniowy DHSL-1-DGC18-EGSA50

Numer części: 574501

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.  
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 1
Obciążenie użyteczne	0 ... 1 kg
Napęd, oś-Z	EGSA-50
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 100 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,01 mm ± 0,01 mm
Napęd, oś-Y	DGC-18
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x1
Skok, oś-Y	0 ... 3 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm