


Portal trójwymiarowy DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Numer części: 574559

FESTO

Otrzymaacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal trójwymiarowy 50
Obciążenie użyteczne	0 ... 50 kg
Napęd, oś-Z	EGC-185-SP
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Z śrubą
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x EGC-185-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych 2x
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,08 mm ± 0,08 mm
Napęd, oś-X	EGC-185-TB
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	± 0,08 mm ± 0,08 mm