

Rozgałęziacz Multi-pin NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Numer produktu: 574587

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	24 mm
Wysokość	23 mm
Długość	113 mm
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED zielona
Wskaźnik stanu	Dioda LED żółta
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	74 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo proste, M8, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12x1, 8-pin
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	3 A
Obciążalność prądowa na gniazdo	2 A
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Kolor obudowy	szary
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków	niklowany i pozłacany
Materiał gniazda wtykowego	Mosiądz niklowany