

Interfejs magistrali CDPX-F-CO

Numer produktu: 575301

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Głębokość montażu	24 mm
Wysokość	91 mm
Długość	41 mm
Certyfikacja	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	150 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Interfejs magistrali polowej, typ	CANopen
Interfejs magistrali polowej, technologia przyłączeniowa	Wtyczka Sub-D 9-pin
Interfejs magistrali polowej, szybkość transmisji	9,6 kb/s do 1 Mb/s