


Wtyczka NECU-M-S-A12G4-IS

Numer produktu: 575719

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	38 g
Przylącze elektryczne	4-pin Terminal z zaciskami sprężynowymi M12X1 Wtyczka prosta
Kodowanie wtyczki	A
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm²...0.5 mm²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał styków	Brąz połączany