

Pokrywa
SAMH-S-N8-S-SC
Numer produktu: 575817

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	do rowka T
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Typ mocowania	Latching wkładany do rowka od góry
Waga produktu	0.36 g
Materiał zaślepki	PA
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L