

Wtyczka
NECC-S1G9-C2-M
Numer produktu: 576031

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wysokość	39,4 mm
Długość	58 mm
Waga produktu	24 g
Interfejs magistrali polowej	Sub-D, 9-pin, gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne	9-pin / 9-pi Sub-D / zacisk śrubowy
Prędkość transmisji	1 Mbit/s
Dopuszczalna średnica kabla	8 mm 8 mm
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne