

Blok przyłączeniowy VABM-B10-20S-N14-8

Numer produktu: 576435

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	917 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej