


Płyta zasilająca VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Numer produktu: 576493

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia	1.4 Nm
Waga produktu	56 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zasilającej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy