

Płyta końcowa VMPAC-EPL-MP-SD44-O

Numer produktu: 576560

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...8 bar
Ciśnienie pilota	3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	246 g
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid