


Płyta przyłączeniowa VMPAC-AP-14-SP-1

Numer produktu: 576576

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	32.8 mm
Długość	169 mm
Szerokość modułu	26.8 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...8 bar
Ciśnienie pilota	3 bar...8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	160 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid