


Głowica widelkowa SG-M10X1,25

Numer produktu: 6144

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M10X1,25
Spełnia normę	DIN 71752 ISO 8140
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M10x1,25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 1% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	0.9 kN
Waga produktu	103 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał widetek	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana