

Zaślepka końcowa CV-PK-9-B

Numer produktu: 6216

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Przylącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej, średnica wew. przewodu 9 mm, z nakrętką kołpakową
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	TPE-U(PU)