

Element pierścieniowy TK-1/4-PK-6-KU

Numer produktu: 6287

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 6 mm z nakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS