

Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/8-B

Numer produktu: 6308

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G3/8
Element regulacyjny	Śruba radetkowania
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych opcjonalnie:
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	1010 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	1150 l/min
Ciśnienie robocze	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Waga produktu	225 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz