


Suma logiczna LUB OS-PK-3

Numer produktu: 6684

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja LUB
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	120 l/min
Ciśnienie robocze	1.6 bar...8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	2.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	9 g
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR