

Blok rozgłębiający FR-4-1/2-B

Numer produktu: 6704

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna | 18.6 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar...16 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...80 °C |
| Waga produktu | 120 g |
| Liczba wylotów | 3 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint wewnętrzny G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Gwint wewnętrzny G1/2 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |