


Przełącznik wybierakowy HW-6-38

Numer produktu: 7199

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	8/6-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	180 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Całkowity przeciek	1 l/h
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	1.7 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 10%
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5