

Łącznik wtykowy z końcówką nasadkową KSV-PK-3

Numer produktu: 7215

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne	do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS