

Blok rozgałęziający FR-4-1/4-C

Numer produktu: 7849

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	11.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	60 g
Liczba wylotów	3
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy