

Kabel sterowania NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Numer produktu: 8001373

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Przylącze elektryczne	25-pin Wtyczka prosta / otwarty koniec Sub-D / -
Ekranowanie	tak
Długość kabla	3.2 m
Średnica kabla	7 mm
Stopień ochrony	IP40 w stanie zamontowanym
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Kolor powłoki kabla	szary
Kolor obudowy	szary