

Zabierak bezmomentowy DARD-L1-40-S

Numer produktu: 8001413

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Odchylenie promieniowe +/-	2 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...120 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1800 N
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał widełek	Stal wysokostopowa
Materiał elementu ślizgowego	Mosiądz
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa