

Szpilka ściąająca VMPAC-ZAS-645

Numer produktu: 8025302

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia	1.7 Nm
Waga produktu	145 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Stal nierdzewna