


Zawór dławiący VFFG-T-M5-A-V1

Numer produktu: 8025716

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu dławiącego |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura otoczenia | -5 °C...60 °C |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 °C...60 °C |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał śruby drążonej | PA |