


Portal liniowy
EXCT-15- -
Numer produktu: 8026575

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	15
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Portal liniowy
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	4.8 m/s
Powtarzalność	±0,1 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	10 °C...40 °C
Maks. siła procesowa w kierunku Z	100 N
Obciążenie nominalne przy maksymalnej dynamice	1.5 kg
Typ mocowania	z zespołem mocującym za pomocą kamieni mocujących
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS