

Nypel podwójny NPFC-D-R12-R34-M

Numer produktu: 8030287

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Waga produktu	68.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	R3/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS