

Mocowanie NEAU-A-N8-1

Numer produktu: 8032868

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	1
Konstrukcja	do rowka T
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T wzdłużne i poprzeczne do rowka T wkładany do rowka od góry
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Temperatura przechowywania	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał kamienia mocującego	Mosiądz niklowany