

Płyta przyłączeniowa VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV

Numer produktu: 8034550

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	52 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	21 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	190 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy