


# Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-20-T35-RV

Numer produktu: 8034563

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 20 mm                                                                                 |
| Szerokość                                    | 21.2 mm                                                                               |
| Długość                                      | 107.3 mm                                                                              |
| Szerokość modułu                             | 21.2 mm                                                                               |
| Separacja strefy ciśnienia                   | Kanał 3 i 5                                                                           |
| Zintegrowana funkcja                         | Zawór zwrotny                                                                         |
| Maks. liczba pozycji zaworowych              | 1                                                                                     |
| Kierunek przepływu                           | jednokierunkowy                                                                       |
| Budowa wyspy zaworowej                       | Można mieszać wielkości zaworów                                                       |
| Ciśnienie robocze                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                |
| Ciśnienie pilota                             | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                                                    |
| Praca na podciśnieniu                        | nie                                                                                   |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                        |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Waga produktu                                | 50 g                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                     | do wkładki 18 mm                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 4                     | dla Cartridge 18 mm                                                                   |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał płyty przyłączeniowej               | Wzmocniony poliamid                                                                   |