



# Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VMPA2-VSP-QS6

Numer produktu: 8035441

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 21 mm                                         |
| Ciśnienie robocze                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| Ciśnienie pilota                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar            |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                                 |
| Waga produktu                              | 80 g                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | QS-6                                          |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał płyty zasilającej                 | Wzmocniony poliamid                           |