

Płyta zasilająca VABF-S1-1-P1A11-N12

Numer produktu: 8037656

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	44 mm
Funkcja odpowietrzenia	poprzez płytę z dławikami
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	660 g
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	1/2 NPT
Materiał płyty odpowietrzającej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zasilającej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy