

Przepust do szafy sterowniczej NEFU-D12G4-R3DW4

Numer produktu: 8040457

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	40,1 mm
Spełnia normę	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Typ mocowania	przykręcany
Przylącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 4-pin, kodowanie D
Przylącze elektryczne 2	Gniazdo kątowe, RJ45, 4-pin
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Właściwości transmisji	Zgodność z kategorią 5, EN 50173, klasa D Zgodnie z kategorią 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Stopień ochrony	IP20 IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PA Cynkowy odlew kokilowy
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Mosiądz pozlaczany