

Zawór zwrotny VABF-L1-14-H2

Numer produktu: 8047365

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość zaworu	14 mm
Funkcja zaworu	funkcja odblokowania zaworu zwrotnego
Ciśnienie robocze	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	1 g
Typ mocowania	rowkowanie
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS