


# Listwa przyłączeniowa-P OABM-P-G3-15-8

Numer produktu: 8049146

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--|---|
| Liczba połączeń urządzeń                   | 8                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. moment dokręcenia                    | 3.3 Nm                                  |
| Min. moment dokręcenia                     | 0.3 Nm                                  |
| Waga produktu                              | 172 g                                   |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworów przelotowych        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/8                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał płyty przyłączeniowej             | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |