


Zespół równoległy
EAMM-U-50-S38-38AA-78
Numer produktu: 8058926

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	12.1 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.01 Nm
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	600 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S38
Kod interfejsu, Motor IN	38AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS