


Zespół osiowy EAMM-A-L48-90GB

Numer produktu: 8063488

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	58.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	790 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L48
Kod interfejsu, Motor IN	90GB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS