


Zespół osiowy EAMM-A-L95-120GB

Numer produktu: 8063530

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	75.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	374 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	150 Nm
Waga produktu	3201 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L95
Kod interfejsu, Motor IN	120GB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS