


Zespół osiowy EAMM-A-M43-70AA

Numer produktu: 8063535

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	27.9 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	14.5 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	460 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	M43
Kod interfejsu, Motor IN	70AA 70AB
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS