


Zespół osiowy
EAMM-A-N38-90R
Numer produktu: 8063580

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	49.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	14.5 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	991 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	N38
Kod interfejsu, Motor IN	90R
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS