


# Płyta przyłączeniowa VABV-S4-12HS-G-CB-2T5

Numer produktu: 8068912

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                         | 46 mm                                  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Waga produktu                              | 512 g                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | G1/8<br>G1/4                           |
| Przyłącze pneumatyczne 4                   | G1/8<br>G1/4                           |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS              |
| Materiał płyty                             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy           |