



Filtr podciśnieniowy OAFF-G3-5

Numer produktu: 8068944

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Dokładność filtracji	40 µm
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 g
Typ mocowania	Push-on Latching
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Tkanina PA
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Sprawność impulsu wyrzutowego	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi