

Uchwyt amortyzatora DAYP-L8-40

Numer produktu: 8069008

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	560 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS nie zawiera miedzi
Materiał zderzaka	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śruby zderzakowej	Stal ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana