

Mocowanie profilowane DAMH-L8-40-PL-1

Numer produktu: 8069016

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	166 g
Typ mocowania	Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS nie zawiera miedzi
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal, ocynkowana