

Płyta przyłączeniowa VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Numer produktu: 8072668

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP54 IP65
Uwaga o stopniu ochrony	IP54 dla ochrony odpowietrzenia z uszczelnieniem Labyrinth (np. VABD-D3-L) IP65 dla ochrony odpowietrzenia z pierścieniem uszczelniającym (np. VABD-D3-SN)
Waga produktu	362 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium ematyzowane
Materiał uszczelnień	NBR