

# Przyssawka OGVM-30-A-N-G14F

Numer produktu: 8073835

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                              | Wartość                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, przyssawka                  | 9 mm                                                        |
| Min. promień przedmiotu                            | 25 mm                                                       |
| Średnica nominalna                                 | 4 mm                                                        |
| Średnica czaszy przyssawki                         | 30 mm                                                       |
| Objętość czaszy przyssawki                         | 5,5 cm <sup>3</sup>                                         |
| Położenie przyłącza                                | u góry                                                      |
| Pozycja montażu                                    | dowolny                                                     |
| Kształt przyssawki                                 | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy                       |
| Ciśnienie robocze                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Medium robocze                                     | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 2 - średnie obciążenie korozyjne                            |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Temperatura otoczenia                              | -20 °C...80 °C                                              |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 37 N                                                        |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 31 N                                                        |
| Waga produktu                                      | 15 g                                                        |
| Typ mocowania                                      | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Przyłącze podciśnienia                             | Gwint wewnętrzny G1/4                                       |
| Kolor                                              | czarny                                                      |
| Twardość w skali Shore'a                           | 60 +/- 5                                                    |
| Materiał części z gwintem                          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                     |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał przyssawki                                | NBR                                                         |